



Förfilter - anslutning mot Autodos M1-3**Pre-filter - connection to Autodos M1-3****Префильтры:****подсоединение к Autodos M1-3****Filtr wstępny – podłączenie do Autodos M1-3****Förfilter - ihopmontering**

Alla gängor ska tätas med gängtape eller liknande.
Fäste A med tillhörande kopplingar kan monteras spegelvänt.
Observera flödesriktningen (F).

Pre-filter - assembly


All threads must be sealed using thread tape or similar.
Attachment A and associated couplings can be installed inverted.
Note the direction of flow (F).

Префильтр: монтаж

Загерметизировать резьбовые соединения при помощи тефлоновой ленты или т.п.
Скоба A с прилагающимися муфтами может монтироваться в зеркальном положении.
Необходимо соблюдать направление (F).

Filtr wstępny – montaż

Wszystkie gwinty muszą zostać uszczelnione za pomocą taśmy do uszczelniania gwintów lub podobnej.
Element A oraz powiązane z nim złączki można zainstalować jako odwrócone.
Zwróć uwagę na kierunek przepływu (F).



SVENSKA

- A Ventilfäste
B Kran för mätvatten
C Uttag av mätvatten
F Flödesriktning

1. Slang PE Ø8/5.4
2-6.** Ingår i:
Kopplingar Autodos M
7. Lock
8. Distans
9. Filterpatron
10. O-ring 66.27x3,53
11. Mutter lock/behållare
12. Behållare
13-25.* Ingår i: Kopplingar Förfilter
26. Slang PE Ø12/9

ENGLISH


- A Valve bracket
B Measurement water tap
C Measurement water outlet
F Direction of flow

1. Hose PE Ø8/5.4
2-6.** Included in: Couplings Autodos M
7. Lid
8. Spacer
9. Filter cartridge
10. O-ring 66.27x3,53
11. Nut lid/container
12. Container
13-25.* Included in: Couplings Prefilter
26. Hose PE Ø12/9

РУССКИЙ

- A Крепление вентиля
B Кран для отбора проб воды
C Патрубок для отбора проб воды
F Направление потока

1. Жесткий шланг из полиэтилена Ø8/5.4
2-6.** Включено в: набор соединительных элементов Autodos M
7. Крышка
8. Уплотнительные кольца
9. Картридж префильтра
10. Уплотнительное кольцо 66.27x3.53
11. Держатель стакана префильтра
12. Стакан префильтра
13-25.* Включено в: набор соединительных элементов префильтра
26. Жесткий шланг из полиэтилена Ø12/9



POLSKI

- A Uchwyt zaworu
B Kranik wody do pomiarów
C Wylot wody do pomiarów
F Kierunek przepływu

1. Przewód elastyczny PE Ø8/5.4
2-6. **Wchodzi w skład: złączki MiniMaster
7. Pokrywa
8. Przekładka
9. Wkład filtra
10. Pierścień uszczelniający typu „O-ring” 66.27x3,53
11. Pojemnik
12. Pokrywa z nakrętką/ pojemnik
13-24 *Wchodzi w skład: złączki filtra wstępnego
26. Przewód elastyczny PE Ø12/9